

■電導度計(μs計)/比抵抗計(MΩ計) (デジタル表示)

品名: EC-410



数タイプがあります。

表示: 1)0.0~20.0MΩ …タイプΩ

2)0.0~20.0, 200, 2000 μs/cm …モードは手で切替可

3)0.0~200ms/m…タイプ 200m(特注)

※センサーは1/2PTのオネジ式、ケーブルの長さは3mです。

出力	4 ~ 20 mA (1~5V)	
電源	100~240V	
寸法	96W × 110D × 49H (mm)	
価格(扱い数)	1台(税込み)	5台(税込み)
	¥42,660~	¥34,560~
※10台以上は、別途ご相談下さい。		


■純水度計 (GR-1 型)

品名: 電導度計 (1MΩタイプ / 0.5MΩ (2μs) タイプ) ……蒸留水程度を測るものです。



※純水度を緑と赤のランプで知らせます。

1つの例: このような場所へ取り付けて計測されています。



表示	純水度を緑(合格)と赤(不合格)のランプで知らせます。 1MΩ (1μs/cm) 又は 500KΩ (2μs/cm) の2種類のどちらか		
電源	100~115V で可 外部への出力信号は無し		
寸法	表示器部分:26.3 × 66.4D (mm) トランス部分:42.8W×36.5H×56Dmm		
価格(扱い数)	1個(税込み)	5個(税込み)	10個(税込み)
	¥9,720~	¥8,424~	¥6,696~

■TDS メーター2点式

品名: W-TDS

原水(入口)と浄水(出口)
の両方を見れます。

※センサー部は1/4" チューブ用が2個付属

表示	IN か OUT のボタンを押して選択後、画面に0~9990 PPM の範囲で表示します		
電源	単3電池 (2本) / 消し忘れても、自動表示OFF機能付き。		
寸法	116W × 18D × 67H (mm)		
価格(扱い数)	1個(税込み)	5個(税込み)	10個(税込み)
	¥9,720~	¥8,424~	¥6,696~

■TDS メーター ペンタイプ (下のキャップに液を受けて計測します。)

品名: TDS-COM

キャップ部



TDS(PPM)、μs/cm、水温の3点が計測できます。

表示	0.0~99.9 と 100~999 と 100~999×10 PPMとμsのそれぞれで3段階自動切換		
電源	ボタン電池式 (LR44型 3個) / 消し忘れても、自動表示OFF機能付き。		
寸法	φ31 × 187L (mm)		
価格(扱い数)	1個(税込み)	5個(税込み)	10個(税込み)
	¥11,800~	¥11,340~	¥10,800~
※50本以上は、別途ご相談下さい。			

■TDS メーター ペンタイプ (下のキャップに液を受けて計測します。)

品名：TDS-W

1～999PPM 型



黒レーザーケース付

表示	1～999 PPM	
電源	ボタン電池式 (LR44 型 4 個)	
寸法	30W × 20D × 156L (mm)	
価格(扱い数)	1 個(税込み)	10 個(税込み)
	¥3,564～	¥3,024 ～
※50 台以上は、別途ご相談下さい。		

■マイクロpHメーター ペンタイプ

品名：PH-600

青プラスチックケース付




へキャップ

表示	0.0～14.0	
精度	±0.2 pH	
電源	ボタン電池式 (LR44 型 3 個)	
寸法	172W × 32D × 15L (mm)	
価格(扱い数)	1 個(税込み)	10 個(税込み)
	¥4,104～	¥3,888～
※50 台以上は、別途ご相談下さい。		

■水量計(フローメーター)各種

- ・水の流量が目で確認できます。
- ・流量調整用コックを付ければ、流量を変えられます。



能力 / 寸法 / 価格 一覧表									
品名	流量		寸法(mm)				ネジ径(インチ)		価格(税込み)
	GPM	L/分	W	D1	D2	L	R1	R2	
F-1.6	なし	10～100L/Hr (0.16～1.6L/分)	32	35	63	176	1/4	1/2	¥8,640～
F-4	0.1～1	0.5～4 L/分	32	35	63	176	1/4	1/2	¥7,560～
F-7	0.2～2	1～7 L/分	32	35	63	176	1/4	1/2	¥7,560～
F-18	1.0～5	2～18 L/分	32	35	63	176	1/4	1/2	¥8,640～
F-35	1.0～10	5～35 L/分	45	45	76.5	235	なし	1	¥12,960～
F-70	2～20	10～70 L/分	45	45	76.5	235	なし	1	¥16,200～

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

Z01 180723 W.U